

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC®  
Konkaver Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung, 25,4 mm  
Durchm. x 500 mm BW, 600-1000 nm



TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

Produkt #13-067 3-4 TAGE



1



€170,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€170,00

Stk. 6+

€150,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat: ☐  
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Oberflächenqualität:

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-10                                                                                                                                                                                      |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>25.40 +0.00/-0.20                                                                                                                                              |
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>500.00                                                                                                                                            |
| <b>Krümmungsradius (mm):</b><br>1,000.00                                                                                                                                                   |
| <b>Beschichtung:</b><br>Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)                                                                                                                             |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >99% @ 600 - 1000nm, 0°<br>R <sub>s</sub> >99% @ 540 - 1000nm, 45°<br>R <sub>p</sub> >98.5% @ 730 - 870nm, 45°                      |
| <b>GDD-Spezifikation:</b><br>0 ±20fs <sup>2</sup> @ 600 - 1050nm                                                                                                                           |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Ultrafast-Enhanced Silver                                                                                                                                  |
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>80                                                                                                                                                            |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>6.35 ±0.10                                                                                                                                                    |
| <b>Typ:</b><br>Concave Mirror                                                                                                                                                              |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>600 - 1000                                                                                                                                             |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/10                                                                                                                                          |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>0.3 J/cm <sup>2</sup> @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical)<br>0.16 J/cm <sup>2</sup> @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical) |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |