

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

1000 mm, 20,1 mm Durchmesser x 60,0 mm OH DW



TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

Produkt #17-140 3-4 TAGE

☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€310,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€310,00

Stk. 6+

€279,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Effektive Brennweite EFL (mm): 50.80
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 50.80
Beschichtung: Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
Art der Beschichtung: Ultrafast-Enhanced Silver
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99% @ 600 - 1000nm, 0° R _s >99% @ 540 - 1000nm, 45° R _p >98.5% @ ~730 - 870nm, 45°
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 25.40
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/8
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1000
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-111
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 50.80
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/4
GDD-Spezifikation: 0 ±20fs ² @ 600 - 1050nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen