

TECHSPEC® PXC-Linse in Lasergüte, 25,4 mm Durchm. x 200 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Produkt #38-629 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €181,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€181,00

Stk. 6+

€144,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
200.00 @ 355nm

Hintere Brennweite BFL (mm):

197.35
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 10-5
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.08
Radius R₁ (mm): 95.22
Freie Apertur CA (mm): 21.59
Blende: 7.87
Numerische Apertur NA: 0.06
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective Bevel As Needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen