

TECHSPEC® 25,4mm D. x 63,5mm Brennweite, VIS-NIR geschwärzt, Achromat



Produkt #49-793-INK 3-5 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€128,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€128,00
Stk. 6+
€102,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

63.50
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 57.67
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 24.40
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 11.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 8.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 3.50 ±0.10
Radius R₁ (mm): 42.26
Radius R₂ (mm): -33.37
Radius R₃ (mm): -123.45
Randdicke ET (mm): 8.89
Substrat: ☐ N-SSK8 / SF56
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 2.5
Numerische Apertur NA: 0.20
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen