


TECHSPEC®

Off-Axis-Parabolspiegel 90° mit DUV-Beschichtung, 25,4 mm D. x 25,4 mm EFL



Ultraviolet Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

Produkt **#25-465** **5 In Stock**

-

1

+

€562^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€562,00 stückpreis
Stk. 6-10	€450,00 stückpreis
Stk. 11-25	€421,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Off-Axis Parabolic Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.40 +0.0/-0.1

Durchmesser (mm):

Oberflächenrauheit (Angström):

<50 RMS	
25.4	Y-Offset (mm):
Optische Eigenschaften	
25.40	Effektive Brennweite EFL (mm):
±1	Toleranz Brennweite (%):
25.40	Krümmungsradius (mm):
Enhanced Aluminum (190-900nm)	Beschichtung:
Metal	Art der Beschichtung:
R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm	Beschichtungsspezifikation:
90	Offset-Winkel (°):
12.7	Parent-Brennweite PFL (mm):
λ/8	Oberflächengenauigkeit, RMS:
190 - 900	Wellenlängenbereich (nm):
80-50	Oberflächenqualität:
Aluminum 6061-T6	Substrat:
λ/4	Reflektierte Wellenfront, RMS:

Gewinde & Montage

#47-111	Kompatible Montageplatten:
---------	----------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:


Produktdetails

- Metallbeschichtung mit hoher Reflexion im tiefen UV (DUV) und sichtbaren Spektrum
- Designwellenlänge 190 nm
- <50 Å RMS Oberflächenrauheit

Die TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel für Ultraviolett sind mit DUV Enhanced Aluminium beschichtet und bieten eine hervorragende Reflexion von 190 bis 900 nm. Die OAPs bestehen aus Aluminiumsubstraten und sind diamantgedreht mit einer Oberflächenrauheit von <50 Å RMS, um die Streuung zu minimieren. Die Standarddurchmesser von 25,4 bis 203 mm sind jeweils mit verschiedenen Brennweiten verfügbar. Die TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel für Ultraviolett sind ideal für den Einsatz mit DUV-Ellipsometern, für die DUV-Ramanspektroskopie oder für die generelle Fokussierung des UV-Lichts von breitbandigen Lichtquellen. Um die Halterung und Systemintegration zu vereinfachen, ist eine Adapterplatte mit Bohrungen ([#47-111](#), separat verkauft) verfügbar, die am Boden der Off-Axis-Parabolspiegel befestigt werden kann.

Bitte beachten Sie: Die Beschichtung ist relativ weich und kann schnell durch Fingerabdrücke und Aerosole beschädigt werden.

Technische Informationen



Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem [Wissens-Zentrum](#) finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine [E-Mail](#) oder [chatten Sie](#) mit unserem technischen Support.



Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten

