

TECHSPEC®

25.4mm Dia. x 75mm ROC, Uncoated, Concave Laser Mirror



TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

Produkt #27-573

NEU

5 In Stock

-

1

+

€133<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5      | €133,00 stückpreis              |
| Stk. 6-25     | €125,00 stückpreis              |
| Stk. 26+      | €122,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Concave Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.40 +0.00/-0.12

Durchmesser (mm):

Rückseite:

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Commercial Polish |                        |
| 4.92              | Mittendicke CT (mm):   |
|                   |                        |
| 90                | Freie Apertur (%):     |
|                   |                        |
| 6                 | Freie Apertur CA (mm): |
|                   |                        |
| 6.00 ±0.2         | Randdicke ET (mm):     |
|                   |                        |

Optische Eigenschaften

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Uncoated                                    | Beschichtung:                      |
|                                             |                                    |
| 37.50                                       | Effektive Brennweite EFL (mm):     |
|                                             |                                    |
| <a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980) | Substrat: □                        |
|                                             |                                    |
| 75.00                                       | Radius R <sub>1</sub> (mm):        |
|                                             |                                    |
| 20-10                                       | Oberflächenqualität:               |
|                                             |                                    |
| λ/10                                        | Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: |
|                                             |                                    |
| 75.00                                       | Krümmungsradius (mm):              |
|                                             |                                    |

Konformität mit Standards

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <a href="#">Anzeigen</a> | Konformitätszertifikat: |
|                          |                         |

## Produktdetails

- Hochpräzise Spiegelsubstrate aus Quarzglas
  - Große Auswahl an Durchmessern und Brennweiten
  - Benutzerdefinierte Beschichtungen erhältlich
- TECHSPEC® Unbeschichtete konkave Laserlinienspiegel bieten eine hochpräzise Oberflächenqualität von 20-10, die sich ideal für Laserstrahlfokussierungsanwendungen eignet. Diese konkaven Spiegel mit Quarzglas-Substraten sind unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und in Brennweiten von 25 mm bis 500 mm erhältlich. TECHSPEC® Unbeschichtete konkave Laserlinienspiegel sind ideal für Anwendungen in Umgebungen mit Temperaturschwankungen. Kundenspezifische Beschichtungsoptionen, einschließlich Metall- und dielektrischer Beschichtungen, sind erhältlich.

## Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
  - Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
  - Enge Toleranzen und komplexe Formen
  - Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie
- Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.