

Meniskuslinse aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser x 25,4 mm BW, BBAR-beschichtet für 8 - 12 µm | AR812-ZC-PM-25-25

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt #24-932 3-4 TAGE

- 1 + **€550,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€550,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.40 @ 10.6µm

Substrat: Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Blende: 1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Beschichtung: BBAR (8000-12000nm)
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 8000 - 12000
Mittendicke CT (mm): 4.40 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%) 90
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Beschichtungsspezifikation: Ravg <0.5% @ 8 - 12µm Rabs <1% @ 8 - 12µm
Randdicke ET (mm): 2.00
Toleranz Brennweite (%) ±2
Modellnummer: AR812-ZC-PM25-25
Radius R₁ (mm): 58.34
Radius R₂ (mm): 22.91
Oberflächenqualität: 60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 µm: λ/20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen