

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25,4 mm D. X 76,2 mm eff. BW, geschwarzt, PCX-Linse mit VIS-EXT-Beschichtung



Produkt #88-742-INK KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€57,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€57,50

Stk. 10+

€51,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

76.20 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 73.56
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.90
Radius R₁ (mm): 39.38
Freie Apertur CA (mm): 24.4
Blende: 3
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen