

TECHSPEC® ZnSe-Fenster, 25,4 mm D. x 2 mm Dicke, unbeschichtet



Produkt #39-396 3-4 TAGE

1 **€240,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€240,00

Stk. 11+

€216,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm):

22.86

Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.1

Dicke (mm):
2.00 ±0.1

Beschichtung:
Uncoated

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C):
7.57

Dichte (g/cm³):
5.27

Kanten:
Fine Ground

Brechungsindex n_D:
2.631

Knoop-Härte (kg/mm²):
120

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Poisson-Zahl:
0.28

Substrat:
Zinc Selenide (ZnSe)

Oberflächenebenheit (P-V):
M10 @ 10.6µm

Oberflächenqualität:
40-20

Typ:
Protective Window

Wellenlängenbereich (nm):
600 - 18000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 224:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
