

TECHSPEC[®]

Dünne IR-Ultrakurzpuls-PCX-Linse, 1900 - 2200 nm beschichtet, 25,4 mm Durchm. x 250 mm Brennww.



Produkt **#11-623** **7 In Stock**

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€208^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€208,00 stückpreis
Stk. 6-25	€182,00 stückpreis
Stk. 26-49	€166,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Plano-Convex Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.40 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
<3	Zentrierung (Bogenminuten):
1.60 ±0.10	Mittendicke CT (mm):
0.9	Randdicke ET (mm):
22.86	Freie Apertur CA (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften

250.29 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
249.19	Hintere Brennweite BFL (mm):
BBAR (1900-2200nm)	Beschichtung:
R _{abs} <0.15% @ 1900 - 2200nm	Beschichtungsspezifikation:

Fused Silica IR Grade	Substrat: □
20-10	Oberflächenqualität:

1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/8	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:

±1	Toleranz Brennweite (%):
114.75	Radius R ₁ (mm):

9.85	Blende:
0.051	Numerische Apertur NA:

1900 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
0	Einfallswinkel (°):

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------


Produktdetails

- Ultradünne Mittendicke zur Reduzierung der GDD
- Breitband-IBS-Antireflexbeschichtung für geringen Verlust
- Ideal für Ultrakurzpuls und Laserfokussierung
- UV- oder IR-Quarzglassubstrate

Die TECHSPEC® dünnen plankonvexen Linsen (PCX) für Ultrakurzpulslaser haben eine extrem dünne Mittendicke, um eine geringe Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) für Ultrakurzpulslaser zu gewährleisten. TECHSPEC® Dünne plankonvexe Linsen (PCX) für Ultrakurzpulslaser sind ideal zum Kollimieren und Fokussieren von Licht von Ultrakurzpulslasern und den dazugehörigen Harmonischen, einschließlich Ti:Saphir-Lasern, Yb:dotierten Lasern und Nd:YAG-, Holmium- und Thulium-Lasern. Die dünnen PCX-Linsen sind in Standardgrößen mit effektiven Brennweiten von 50 bis 2000 mm erhältlich.

IR-Quarzglas unterscheidet sich von UV-Quarzglas durch einen geringeren Anteil an OH-Ionen, was zu einer höheren Transmission im gesamten NIR-Spektrum und zu einer Verringerung der Transmission im UV-Spektrum führt.

Technische Informationen



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen