

Asphäre aus Silizium (Si) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser x 50,8 mm BW, unbeschichtet | ASPH-SI-25-50

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt #24-883 3-4 TAGE

- 1 + **€467,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€467,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.13
Effektive Brennweite EFL (mm): 50.80
Numerische Apertur NA: 0.25
Hintere Brennweite BFL (mm):

48.38
Substrat: Silicon (Si)
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung, ETD (µm): <20
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Randdicke ET (mm): 2.40
Mittendicke CT (mm): 3.00 ±0.20
Blende: 2.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Concave
Wellenlängenbereich (nm): 1200 - 7000
Konjugierter Abstand: Infinite
Oberflächenrauheit (Angström): <100 Ra
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Modellnummer: ASPH-SI-25-50

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen