

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Produkt #38-647

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€203,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€203,00

Stk. 6+

€162,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @355nm

Hintere Brennweite BFL (mm):

45.71
Beschichtung: Laser V-Coat (266nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 266nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 10-5
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 6.35 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.35
Radius R₁ (mm): 23.80
Freie Apertur CA (mm): 21.59
Blende: 1.97
Numerische Apertur NA: 0.25
Designwellenlänge DWL (nm): 266
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective Bevel As Needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen