

## Optikhalterung mit 5 Achsen, 25,4 mm Optikdurchmesser



5 Axes Optical Mount



Produkt #13-776 **4 In Stock**

- 1 + €755.<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€755,00 stückpreis
Stk. 5-9	€717,60 stückpreis
Stk. 10+	€642,10 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt

Typ:

Circular

Optiktyp:

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):  
22.0

Verstellweg (mm):  
±2.0 in X and Y, ±1.5 in Z

Gewicht (kg):  
0.3

Aufbau:  
Black Anodized Aluminum

Tip/Tilt Angle (°):  
±2

## Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):  
25.0 - 25.4

Dicke kompatible Optiken (mm):  
12.5 (Max)

Kompatible Stangen:  
M6 x 1.0

## Konformität mit Standards

RoHS 2015:  
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:  
[Anzeigen](#)

Reach 247:  
[Contains SVHC\(s\)](#)

## Produktdetails

- Versionen für Verstellung in 2, 3 und 5 Achsen verfügbar
- Halterungen für Optiken mit 12,5 mm (0,5"), 25 mm (1") und 50 mm (2") Durchmesser erhältlich
- M6 Befestigungsgewinde

Durch die in mehreren Achsen verstellbaren Optikhalterungen können Optiken entlang der X- und Y-Achse oder auch entlang der Z-Achse und durch Kippen und Schwenken positioniert werden. Die kleine Baugröße ermöglicht eine genaue Ausrichtung auch ohne zusätzliche große Bühnen. Die in mehreren Achsen verstellbaren Optikhalterungen sind ideal für die Ausrichtung in Prototypen- und Laboraufbauten geeignet. Die Halterungen besitzen M6 Befestigungsgewinde und sind somit kompatibel mit unseren standardmäßigen Edelstahlstangen mit metrischen Maßen. Zur Befestigung der Optiken wird ein Retainerring in Kombination mit einem Delrin-Ring verwendet, um eine Beschädigung der optischen Oberfläche zu vermeiden.

## Technische Informationen

