

TECHSPEC® Achromat, 25,4 mm D. x 63,5 mm Brennweite, VIS-0°-beschichtet



Produkt #49-780 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€110,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€110,00

Stk. 6+

€88,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

63.50
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 57.67
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 24.40
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 11.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 8.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 3.50 ±0.10
Radius R₁ (mm): 42.26
Radius R₂ (mm): -33.37
Radius R₃ (mm): -123.45
Randdicke ET (mm): 8.89
Substrat: ☐ N-SSK8 / N-SF56
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 2.5
Numerische Apertur NA: 0.20
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen