

TECHSPEC® 25,4mm D. x 63,5mm Brennweite, VIS 0° geschwärzt, Achromat



Produkt #49-780-INK 3-4 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€120,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5	€120,00
Stk. 6+	€96,00
Mengenrabatte	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

63.50
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 57.67
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 24.40
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 11.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 8.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 3.50 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 42.26
Radius R₂ (mm) : -33.37
Radius R₃ (mm) : -123.45
Randdicke ET (mm) : 8.89
Substrat:  N-SK8 / SF56
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 2.5
Numerische Apertur NA : 0.20
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen