Edmund

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Konkaver Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung, 25,4 mm Durchm. x 75 mm BW, 600-1000 nm

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

Produkt **#13-064** 3-4 TAGE

\- 1 + **€170,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€170,00

Stk. 6+
€150,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

CUSTOM OPTIONS

Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)

Oberflächenqualität:

20-10

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.20

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00

Krümmungsradius (mm):
150.00

Beschichtung:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} >99% @ 600 - 1000nm, 0°
R_s >99% @ 540 - 1000nm, 45°
R_p >98.5% @ 730 - 870nm, 45°

GDD-Spezifikation:
0 ±20fs^2 @ 600 - 1050nm

Art der Beschichtung:
Ultrafast-Enhanced Silver

Freie Apertur (%):
80

Randdicke ET (mm):
6.35 ±0.10

Typ:
Concave Mirror

Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1000

Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10

Zerstörschwelle, Referenz:
0.3 J/cm^2 @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical)
0.16 J/cm^2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen