

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

PCX-Zylinderlinse für Laseranwendungen, 25,4 mm quadr. x 50 mm Bv, AR-beschichtet für 261,4 nm



Produkt #19-743 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€143,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€143,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Blende:
2

Numerische Apertur NA:

0.17
Beschichtung: Laser V-Coat (261.4nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Hintere Brennweite BFL (mm): 46.58
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 5.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 22.86 x 22.86
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 261.4nm
Designwellenlänge DWL (nm): 261.4
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.025
Größe (mm): 25.4 x 25.4
Randdicke ET (mm): 1.16
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Radius R₁ (mm): 22.93
Oberflächenqualität: 20-10
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <3
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <4.5
Achsenverdrehung (arcmin): <3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen