

TECHSPEC®

Plankonkave (PCV) Zylinderlinse für Laseranwendungen, 25,4 x 25,4 mm x -75 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC Beam Shaping Fused Silica Cylinder Lenses

Produkt #36-096 Lagernd

- 1 +

€143,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€143,00

Stk. 6+

€114,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
-75.00

Substrat:

Fused Silica (Corning 7980)
Blende: 3.00
Numerische Apertur NA: 0.17
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): -77.06
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 22.86 x22.86
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.025
Größe (mm): 25.4 x25.4
Randdicke ET (mm): 5.31
Radius R₁ (mm): 34.38
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <3
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <3
Achsenverdrehung (arcmin): <3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen