

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union▼

SUBMIT

Fragebogen



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Produkt #34-642 

3-4 TAGE



1



€111,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€111,00

Stk. 6+

€88,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
25.40 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -50.00                                                                                                                                                       |
| <b>Substrat:</b> <div><div></div><div>N-BK7</div></div>                                                                                                      |
| <b>Blende:</b><br>2                                                                                                                                          |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.25                                                                                                                        |
| <b>Beschichtung:</b><br>NIR II (750-1550nm)                                                                                                                  |
| <b>Typ:</b><br>Cylinder Lens, Plano-Concave                                                                                                                  |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>750 - 1550                                                                                                               |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>-51.98                                                                                                                |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                                   |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>3.00                                                                                                                          |
| <b>Toleranz Mitten-<br/>dicke (mm):</b><br>±0.1                                                                                                              |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>22.86                                                                                                                       |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>abs</sub> ≤1.5% @ 750 - 800nm<br>R <sub>abs</sub> ≤1.0% @ 800 - 1550nm<br>R <sub>avg</sub> ≤0.7% @ 750 - 1550nm |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>6.23                                                                                                                            |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>25.84                                                                                                                   |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                                                                                         |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                                                                                                       |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                                                                                                             |
| <b>Keilwinkel plane Achse (arcmin):</b><br><5                                                                                                                |
| <b>Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin):</b><br><5                                                                                                            |

Konformität mit Standards

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br>Konform               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br>Anzeigen |
| <b>Reach 235:</b><br>Konform               |