


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#11-623**

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€182,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€182,00

Stk. 6+

€159,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):

250.29 @587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 249.19
Beschichtung: BBAR (1900-2200nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.15% @ 1900 - 2200nm
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/8
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.60 ±0.10
Randdicke ET (mm): 0.9
Radius R₁ (mm): 114.75
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Blende: 9.85
Numerische Apertur NA: 0.051
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 1900 - 2200
Einfallswinkel (°): 0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen