

DCX-Linse aus CaF₂, 25,4 mm Durchmesser x 25,4 mm BW

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

Produkt **#47-056** 3-4 TAGE

- 1 + **€368,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€368,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.40

Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐

Calcium Fluoride (CaF₂)
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur (%) : 90.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <3
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm) : 12.20
Toleranz Mitten- dicke (mm) : ±0.2
Randdicke ET (mm) : 2.00
Radius R₁=R₂ (mm) : 18.37
Hintere Brennweite BFL (mm) @ Designwellenlänge DWL: 20.61
Brenn- weite EFL @ 0,6328µm (mm) : 23.58
Brenn- weite EFL @ 1,064µm (mm) : 23.80
Brenn- weite EFL @ 2,94µm (mm) : 24.34
Brenn- weite EFL @ 5,0µm (mm) : 25.40
Blende: 1.00
Designwellenlänge Brennweite (µm) : 5.00
Toleranz Brennweite (%) : ±2 @ DWL
Numerische Apertur NA : 0.50
Oberflächengenauigkeit : 1λ
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (µm) : 0.35 - 7
Wellenlängenbereich (nm) : 350 - 7000
Modellnummer: CF-BX-25-25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen