

## PCX-Kondensorlinse, 25,4 mm Durchm. x 25,4 mm BW



Produkt **#43-484** **KONTAKT**

[Andere Beschichtungen](#)

€48<sup>75</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€48,75 stückpreis
Stk. 11-49	€43,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**!** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Condenser Lens **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.40 +0.2/-0.4 **Durchmesser (mm):**

≤25 **Zentrierung (Bogenminuten):**

7.11 ±0.38	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
Plano	Form der hinteren Fläche:
<b>Optische Eigenschaften</b>	
25.40	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.50	Numerische Apertur NA:
Float Glass	Substrat: <input type="checkbox"/>
±7	Toleranz Brennweite (%):
Uncoated	Beschichtung:
80-50 (typical)	Oberflächenqualität:
1.00	Blende:
Plano	Radius R <sub>2</sub> (mm):
350 - 2000	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:

<b>Konformität mit Standards</b>	
<a href="#">Konform</a>	RoHS 2015:
<a href="#">Konform</a>	Reach 219:
<a href="#">Anzeigen</a>	Konformitätszertifikat:

## Produktdetails

- Gepresste Linsen für Beleuchtungszwecke
- Asphärische oder sphärische Formen
- Hohe numerische Aperturen

Kondensorlinsen sind gepresste Linsen für Beleuchtungsanwendungen. Kondensorlinsen werden aufgrund ihrer großen Aperturen und kurzen Brennweiten häufig für Emitter-Detektor-Anwendungen, Projektoren oder Kondensator-Beleuchtungen, beispielsweise für die Köhlerschen Beleuchtung, eingesetzt. Die asphärischen Kondensorlinsen sind auf der asphärischen Seite gepresst und auf der Gegenseite geschliffen und poliert. Sie zeichnen sich dadurch durch hervorragende Qualität aus. Die plankonvexen (PCX) Kondensorlinsen sind beidseitig gepresste Linsen mit exzellenten Eigenschaften.

## Technische Informationen



