

TECHSPEC®

Objektiv mit Festbrennweite der HR-Serie, 25 mm, Arbeitsabstandsbereich 200 - 600 mm



25mm Focal Length



Produkt #63-780 3-4 Tage

- 1 +

€850,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€850,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
40.99

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
55.9mm - 14.5°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 77mm - 19.9°
Filtergewinde: M25.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 37.5
Gewicht (g): 96
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 41.9mm - 10.9°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.24
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0301
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 77mm - 19.9°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 62.9mm - 16.3°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 49.8mm - 13.0°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.115
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 18.3
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 31.4mm - 8.2°
Hauptebene Objektseite (mm): 30.89
Hauptebene Bildseite (mm): -12.69
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 77mm - 19.9° Vertical: 57.7mm - 15° Diagonal: 96.3mm - 24.7°
Maximale Verzeichnung (%): 0.64
Position Austrittspupille (mm): -38.04
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 200 - 600
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat:

