

# Corning® Varioptic® fokussierbare Flüssiglinse, A-25H0-P10, 2,5 mm freie Apertur, A-Serie mit Gehäuse, FPC mit 6 Pins und Thermistor



2.5mm CA, A-25H0-P10 Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens, Packaged A-Series, 6 pins FPC with Thermistor



Produkt #15-739 **AUSVERKAUF** 3-4 TAGE

- 1 + **€81,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€81,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
9.40

Beschichtung:  
VS

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ:</b><br>Packaged Lens w/ Thermistor                                                                                                    |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>2.5                                                                                                          |
| <b>Inhalt des Sets:</b><br>Packaged A-25H0 with a straight flex cable with thermistor FPC-A-10 (6 pins)                                       |
| <b>Fokusbereich:</b><br>-5 to +13 diopter                                                                                                     |
| <b>Modellnummer:</b><br>A-25H0-P10                                                                                                            |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-30 to +85                                                                                                 |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-40 to +85                                                                                                |
| <b>Dicke (mm):</b><br>3.50                                                                                                                    |
| <b>Transmission (%):</b><br>97 @ 587nm                                                                                                        |
| <b>Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:</b><br>30nm                                                                                        |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>Compact optical systems such as barcode readers, industrial cameras, & medical imaging and biometrics systems |

## Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |