

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #19-744

AUSVERKAUF

3-4 TAGE

-

 1

+

€143,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€143,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

🔔

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Blende:
4

Numerische Apertur NA:

0.08
Beschichtung: Laser V-Coat (261.4nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Hintere Brennweite BFL (mm): 97.39
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.80
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 22.86 x 22.86
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 261.4nm
Designwellenlänge DWL (nm): 261.4
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.025
Größe (mm): 25.4 x 25.4
Randdicke ET (mm): 2.01
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Radius R₁ (mm): 45.85
Oberflächenqualität: 20-10
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <3
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5
Achsenverdrehung (arcmin): <3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen