

TECHSPEC® Asphäre aus UV-Quarzglas, 25 mm D., 0,42 NA, VIS-beschichtet



TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses



Produkt #49-590 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 +

€535,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€535,00

Stk. 6+

€428,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm): 30.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.42
Hintere Brennweite BFL (mm): 24.17
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: VS (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 425 - 675nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Randdicke ET (mm): 2.21
Mittendicke CT (mm): 8.50 ±0.1
Blende: 1.2
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 33.33

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform