

TECHSPEC®

25,4 mm Durchm. x -50 mm BW, unbeschichtet, plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Bildgebung



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Produkt #34-622 3-4 TAGE

- 1 + **€95,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€95,00

Stk. 6+

€76,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-50.00
Substrat: N-BK7
Blende: 2
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): -51.98
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Randdicke ET (mm): 6.23
Radius R₁ (mm): 25.84
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen