



25,4 mm Durchm. x -75 mm BW, NIR I, plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Bildgebung



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Produkt #34-684 3-4 TAGE



1



€111,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€111,00

Stk. 6+

€88,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
-75.00

Substrat:  N-BK7
Blende: 3
Numerische Apertur NA: 0.17
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Hintere Brennweite BFL (mm): -77.31
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Randdicke ET (mm): 5.57
Radius R₁ (mm): 38.76
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform