


TECHSPEC<sup>®</sup> Spiegelsubstrat, 25,4 x 6,35 mm, 10' Keilwinkel



TECHSPEC<sup>®</sup> Laser Mirror Substrates

Produkt #21-252 16 In Stock

-

1

+

€115<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-10     | €115,00 stückpreis              |
| Stk. 11-25    | €103,00 stückpreis              |
| Stk. 26-50    | €91,50 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Laser Mirror Substrate

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

10 ±5

Parallelität (Bogenminuten):

Freie Apertur (%):

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 80                          |                            |
| Commercial Polish           | Rückseite:                 |
| 25.40 +0.00/-0.10           | Durchmesser (mm):          |
| 6.35 ±0.01                  | Dicke (mm):                |
| Optische Eigenschaften      |                            |
| 10-5                        | Oberflächenqualität:       |
| λ/10                        | Oberflächenebenheit (P-V): |
| Uncoated                    | Beschichtung:              |
| Fused Silica (Corning 7980) | Substrat: □                |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Konformität mit Standards |                         |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |

## Produktdetails

- Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 10-5
  - Hochwertige Quarzglassubstrate
  - Zollgrößen mit runden oder rechteckigen Geometrien
  - **Unbeschichtete Laserfenstersubstrate** sind ebenfalls verfügbar
- TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate werden aus hochwertigem Quarzglas hergestellt und sind für den Einsatz mit Hochleistungslaserquellen konzipiert. Diese Spiegel zeichnen sich durch hervorragende Oberflächenspezifikationen wie einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 10-5 aus. Damit sollen Leistungsminderungen aufgrund von Oberflächenfehlern minimiert werden. Aufgrund der hohen Oberflächenqualität dieser Spiegelrohlinge sind diese auch ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Intra-Cavity-Laseranwendungen. TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate sind in Standardgrößen in Zoll erhältlich, entweder mit kreisförmigen oder rechteckigen Geometrien. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihre Anwendung ein Laserspiegelsubstrat in kundenspezifischer Größe erfordert.

## Kompatible Halterungen