


TECHSPEC®

25 mm Durchm., 0,5° nominelle Ablenkung Quarzglas-Keilprisma mit 1064 nm Laser-V-Beschichtung



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #39-130 3-4 TAGE



1



€155,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€155,00

Stk. 6+

€124,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):

15
Fase: Protective bevel as needed
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Durchmesser (mm): 25.00
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 0.87
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 0.50
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 3.00
Keilwinkel: 1° 3'0"
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen