

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

JENAR™ F-Theta-Objektiv, 1030-1080 nm + VIS, 255 mm

Mehr Produkte von [Jenoptik](#)



Produkt #17-025 3-4TAGE

- 1 + €1.590,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.590,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Brennweite BW (mm):
255.00

Modellnummer:
601948

Max. Durchmesser (mm):
119.8 +0/-0.2

Scanwinkel (°):
53.2

Scanfeld (mm):

169 x 169
Gewinde: M85 x 1
Telezentrie (°): F-Theta Only: 14.3 With Scanner: 15
Typ: JENar F-Theta
Gewicht (g): 1400
Arbeitsabstand (mm): 291
Hinweis: + VS options provide >85% Transmission from 500-680nm
Wellenlängenbereich (nm): 500 - 680, 1030 - 1080
Schutzfenster: #17-697 : One Included
Hersteller: Jenoptik
Durchmesser Scanbereich (mm): 239
Auflagemaß (mm): 336
Durchmesser Fokuspunkt, 1/e² (µm): 24
GDD-Spezifikation (fs²): 3670
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm): 20
Maximale Länge (mm): 65.3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen