

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

JENAR™ Silverline™ F-theta-Objektiv, 1030-1080 nm, 255 mm

Mehr Produkte von [Jenoptik](#)



Produkt #16-770 3-4TAGE

1 **€5.115,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€5.115,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Brennweite BW (mm):
255.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Modellnummer:
017700-026-26

Max. Durchmesser (mm):
119.8 +0/-0.2

Scanwinkel (°):

±18
Scanfeld (mm): 114 x 114
Gewinde: M85 x 1
Telezentrie (°): F-Theta Only: 7.20 With Scanner: 7.40
Typ: JENar Silverline F-Theta
Gewicht (g): 1200
Arbeitsabstand (mm): 303.3
Wellenlängenbereich (nm): 1030 - 1080
Schutzfenster: #17-693 : One Included
Hersteller: Jenoptik
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5.0 J/cm ² * (τ/[ns]) ^{0.30} 5.0 MW/cm ²
Durchmesser Scanbereich (mm): 160
X/Y-Spiegelwinkel (°): ±6.4
Auflagemaß (mm): 387.8
Durchmesser Fokuspunkt, 1/e² (µm): 25
GDD-Spezifikation (fs²): 904
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm): 20
Maximale Länge (mm): 97.3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen