

TECHSPEC® 25mm Dia. 2.5° nominelle Ablenkung Quarzglas-Keilprimsa, unbeschichtet



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #84-863 3-4 TAGE



1



€122,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€122,50

Stk. 6+

€98,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
15

Fase:
Protective bevel as needed

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 355
Durchmesser (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 4.37
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 2.50
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 3.00
Typ: Wedge Prism
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Keilwinkel: 5° 13'29"

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen