

TECHSPEC® NIR-Asphäre, 25 mm Durchm., 0,83 NA, 1550 nm, unbeschichtet



Produkt #17-418 3-4TAGE

- 1 + **€375,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€375,00
Stk. 6+
€300,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.00 @ 1550nm

Numerische Apertur NA:
0.83

Hinterer Brennweite BFL (mm): 8.67 @ 587.6nm
Substrat: ☐ N-SF6
Designwellenlänge Asphäre (nm): 1550
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <2.5
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Randdicke ET (mm): 2.35
Mittendicke CT (mm): 10.00 ±0.1
Blende: 0.6
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Konjugierter Abstand: Infinite
Asphere Figure Error, @ 632.8nm: 0.4λ RMS and 2λ PV
Dioptrie: 66.67

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen