



Objektiv mit Festbrennweite der HR-Serie, 25 mm, Arbeitsabstandsbereich 1500 mm - ∞



25mm Focal Length



Produkt #63-782 Lagernd



1



€850,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€850,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
41.07

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
56.6mm - 14.7°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 78mm - 20.2°
Filtergewinde: M25.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 37.5
Gewicht (g): 96
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 42.4mm - 11.1°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 2.81
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0298
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 78mm - 20.2°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 63.8mm - 16.6°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 51.3mm - 13.4°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.113
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 17.67
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 31.8mm - 8.3°
Hauptebene Objektseite (mm): 30.53
Hauptebene Bildseite (mm): -11.19
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 78mm - 20.2° Vertical: 58.4mm - 15.2° Diagonal: 97.8mm - 25.1°
Maximale Verzeichnung (%): 0.1
Position Austrittspupille (mm): -38.04
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 1500 - ∞
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat:

