

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 25 mm Durchm., 1064 nm, 0-45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors



Produkt #88-533 Lagernd

- 1 +

€166,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€166,00

Stk. 6+

€147,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mrror

Parallelität (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%) : >90
Rückseite: Ground
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.9
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mrror (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Durchmesser (mm): 25.00 +0.0/-0.2
Dicke (mm): 6.00 ±0.2
Einfallswinkel (°): 0-45
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen