

TECHSPEC® Rechtwinkliger $\lambda/20$ -Laserlinienspiegel mit enger Toleranz, 25 mm, 532 nm



Produkt **#37-657** 3-4 TAGE

- 1 + **€296,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€296,00
Stk. 6+
€237,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/20$

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Oberflächenqualität:
20-10

Länge Katheten (mm): 25.00
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 532nm @ 45° AOI R _{avg} >99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI
Beschichtung: Laser Mirror (532nm)
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Länge Hypotenuse (mm): 35.40
Typ: Right Angle Mirror
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten): ±1
Winkeltoleranz (Bogensekunden): ±15
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 1MW/cm ² @ 532nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen