

SCHOTT Xensation® Chemisch gehärtetes Fenster, 25 mm Durchmesser, 1,1 mm Dicke, unbeschichtet

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #17-261 3-4 Tage

- 1 + **€21,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€21,00
Stk. 6+
€17,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 22.5
Durchmesser (mm): 25.00 ±0.127
Dicke (mm): 1.10 Nominal
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 8.8 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.48
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.51
Knoop-Härte (kg/mm²): 639
Poisson-Zahl: 0.215
Substrat: SCHOTT Xensation®
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 615
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 380 - 840
Elastizitätsmodul (GPa): 74

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform