

TECHSPEC® Asphäre aus UV-Quarzglas, 25 mm D., 0,11 NA, unbeschichtet



TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses



Produkt #17-332 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 +

€525,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€525,00

Stk. 6+

€420,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 100.00 @ 355nm
Numerische Apertur NA: 0.11
Hintere Brennweite BFL (mm): 96.30
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 355
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Randdicke ET (mm): 3.85
Mittendicke CT (mm): 5.50 ±0.1
Blende: 4
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 10.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen