

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® X/10-Breitbandspiegel, 400-750 nm, 25 mm Durchmesser



TECHSPEC Broadband Dielectric X/10 Mirrors



Produkt #87-371 Lagernd



1



€98,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€98,00

Stk. 6+

€78,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Dielectric Mirror (400-750nm)

Beschichtungsspezifikation:

R_{avg} >98% @400 - 750nm (0 - 45°)
R_{avg} >99% @400 - 750nm (0°)

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 750

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität:
20-10

Art der Beschichtung:
Dielectric

Einfallswinkel (°):
0-45

Freie Apertur (%):
90

Kanten:
Ground, 0.5mm max bevel

Parallelität (Bogenminuten):
<0.5

Dicke (mm):
4.00 ±0.20

Typ:
Flat Mirror

Zerstörschwelle, Referenz: ☐
0.5 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 209:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)