


TECHSPEC® Quarzglas-Keilprisma, 25 mm Durchm., 4° Ablenkung, 355 nm V-Beschichtung



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #39-086 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

1

€101,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€101,95

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Laser V-Coat (355nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
15

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtungsspezifikation:
R_{abs} <0.25% @ 355nm

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 355
Durchmesser (mm): 25.00
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 6.99
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 4.00
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 3.00
Keilwinkel: 8° 17'39"
Zerstörschwelle, laut Design: 7.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen