


TECHSPEC® Quarzglas-Keilprisma, 25 mm Durchm., 5° Ablenkung, 266 nm V-Beschichtung



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #39-072 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€109,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€109,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Laser V-Coat (266nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
15

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtungsspezifikation:
R_{abs} <0.25% @266nm

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 266
Durchmesser (mm): 25.00
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 8.75
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 5.00
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 3.00
Keilwinkel: 10° 17'38"
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3 J/cm² @ 266nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen