


25 mm Durchmesser, Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV



Produkt **#36-651** **1 In Stock**

-

1

+

€790^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€790,00 stückpreis
Stk. 10+	€750,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Linear Polarizer

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

22.50

Freie Apertur CA (mm):

25.00

Durchmesser (mm):

2.00 ±0.2	Dicke (mm):
+0.0/-0.2	Toleranz Größe (mm):
Nanoparticle	Aufbau:
90	Freie Apertur (%):

Optische Eigenschaften

±20	Einfallswinkel (°):
>100,000:1 (372nm - 388nm) >10,000:1 (369nm - 390nm) >1,000:1 (365nm - 395nm)	Auslöschungsverhältnis:
Soda Lime Float Glass	Substrat: ☐
>51	Transmission (%):
< λ/4	Transmittierte Wellenfront, P-V:
<1	Strahlabweichung (Bogenminute):
±2	Polarisationsachsenmarkierung (%):
365 - 395	Wellenlängenbereich (nm):

Umwelt & Haltbarkeit

-20 to +80	Betriebstemperatur (°C):
------------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

• Mehrere Wellenlängenbereiche für UV, VIS und NIR

• Kontrastverhältnisse von > 100.000:1 erhältlich

• Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen

Die Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR zeichnen sich sowohl durch Vielseitigkeit als auch durch hervorragende Eigenschaften in einem breiten Wellenlängenbereich aus. In diesen Filtern werden gleichmäßig gestreckte Silbernanopartikel in einem 220 µm ± 25 µm dicken Kalknatronglas eingesetzt, das dann, um eine bessere Haltbarkeit zu erreichen, auf ein dickeres Kalknatronglas aufgebracht wird. Die Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR eignen sich ideal für raue Umgebungen. Sie können bei Temperaturen bis 120°C und in feuchter Umgebung eingesetzt werden und sind beständig gegen UV-Strahlung und Chemikalien.

Technische Informationen

