


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT

Beschichtung



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #39-066

AUSVERKAUF

3-4 TAGE



1



€109,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€109,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:

Laser V-Coat (266nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):

15

Fase:

Protective bevel as needed

Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 266nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 266
Durchmesser (mm): 25.00
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 0.87
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 0.50
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 3.00
Keilwinkel: 1° 3'0"
Hinweis: Specify this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen