

TECHSPEC® $\lambda/4$ -Oberflächenspiegel, 25 mm Durchmesser, Protected Silber



Produkt **#49-194** ☐ Lagernd

1 **€75,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-5
€75,00
Stk. 6+
€60,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/4$

Substrat: ☐
BOROFLOAT®

Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @450 - 2000nm R _{avg} >98% @2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 85
Kanten: Fine Ground
Dicke (mm): 3.00 ±0.25
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform