

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC®

Linearer Polarisationsfilter im Glasverbund (XP42), 25 mm Durchmesser, unbeschichtet



Produkt #19-644 3-4TAGE

- 1 + €135,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€135,00

Stk. 10+

€119,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
25.00

Auslöschungsverhältnis: 9000:1 @ 546nm
Substrat:  XP42 Laminated Between Glass
Betriebstemperatur (°C): -10 to +55
Dicke (mm): 2.00 ±0.10
Transmission (%): 42 @ 546nm
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.20
Aufbau: Laminated Glass Polarizing Film
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Polarisationseffizienz (%): >99.98 @ 546nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform