



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #16-732

AUSVERKAUF

3-4 TAGE



1



€168,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€168,00

Stk. 6+

€134,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Oberflächenebenheit (P-V):

N10
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations) R _{avg} ≥98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations) R _{avg} ≥99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)
Beschichtung: Dielectric Mirror (320-450nm)
Art der Beschichtung: Dielectric
Freie Apertur (%) : 90.00
Kanten: Ground, protective bevel as needed
Dicke (mm): 13.00 ±0.20
Typ: Stemmed Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 320 - 450
Passende kinematische Halterung: #58-853
Schaftdurchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Schaftlänge (mm): 6.50 ±0.20
Zerstörschwelle, laut Design: 0.5J/cm², 20ns, 20Hz@355nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen