

TECHSPEC® Asphäre aus UV-Quarzglas, 25 mm D., 0,69 NA, UV-beschichtet



TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses



Produkt #33-953 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 +

€550,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€550,00

Stk. 6+

€440,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm): 17.50 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.69
Hintere Brennweite BFL (mm): 8.37
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: UV (250-425nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 250 - 425nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Randdicke ET (mm): 2.85
Mittendicke CT (mm): 14.80 ±0.1
Blende: 0.7
Fase: Protective bevel as needed
Radius R₂ (mm): 38.177
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 425
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 57.14

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform