

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® PCX-Linse aus Germanium, 25 mm D. x 100 mm Bw, beschichtet für 3-12 µm



Produkt #87-949 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€475,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€475,00

Stk. 6+

€380,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @ 10.6µm

Hintere Brennweite BFL (mm):

99.25
Beschichtung: BBAR (3000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <5.0% @ 3 - 12µm
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Oberflächenqualität: 60-40
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 3.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.74
Radius R₁ (mm): 300.39
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 4.00
Numerische Apertur NA: 0.13
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 12000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform