


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT

Beschichtung



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #39-082

AUSVERKAUF

3-4 TAGE



1



€101,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€101,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:

Laser V-Coat (355nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):

15

Fase:

Protective bevel as needed

Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 355nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 355
Durchmesser (mm): 25.00
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 2.62
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 1.50
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 3.00
Keilwinkel: 3° 8'42"
Zerstörschwelle, laut Design: 7.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen